

Varistar CP Cabinet Frame, Seismic Heavy Load

Centrale d'électricité

Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.

CARACTÉRISTIQUES

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded heavy-duty frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 500 kg to IEC 61587-2

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Rack Height	Hauteur	Largeur	Profondeur	Shock and Vibration Tolerance	Couleur
20630-269	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-270	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-271	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-272	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-273	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-274	33 U	1600 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-275	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey

Référence catalogue	Rack Height	Hauteur	Largeur	Profondeur	Shock and Vibration Tolerance	Couleur
20630-276	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-277	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-278	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-279	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-280	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-281	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-282	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-283	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-284	42 U	2000 mm	800 mm	1600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-285	42 U	2200 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-286	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-287	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-288	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey

Table 2/3

Référence catalogue	Color Code	Conformité à	Frame Material	Matériau	Product Type	Charge statique
20630-269	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-270	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-271	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf

Référence catalogue	Color Code	Conformité à	Frame Material	Matériau	Product Type	Chargestatique
20630-272	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-273	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-274	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-275	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-276	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-277	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-278	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-279	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-280	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-281	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-282	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-283	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-284	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-285	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-286	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-287	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-288	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acier	Acier	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf

Table 3/3

Référence catalogue	Type	Fonctionne avec
---------------------	------	-----------------

20630-269	Heavy Load	Varistar CP
20630-270	Heavy Load	
20630-271	Heavy Load	Varistar CP
20630-272	Heavy Load	Varistar CP
20630-273	Heavy Load	Varistar CP
20630-274	Heavy Load	Varistar CP
20630-275	Heavy Load	Varistar CP
20630-276	Heavy Load	Varistar CP
20630-277	Heavy Load	Varistar CP
20630-278	Heavy Load	Varistar CP
20630-279	Heavy Load	Varistar CP
20630-280	Heavy Load	Varistar CP
20630-281	Heavy Load	Varistar CP
20630-282	Heavy Load	Varistar CP
20630-283	Heavy Load	Varistar CP
20630-284	Heavy Load	Varistar CP
20630-285	Heavy Load	Varistar CP
20630-286	Heavy Load	Varistar CP
20630-287	Heavy Load	Varistar CP

20630-288	Heavy Load	Varistar CP
-----------	------------	-------------

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order attachments and components separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE