

# Série NGC-40, module d'E/S



Le module d'E/S nVent RAYCHEM NGC-40 fournit jusqu'à quatre entrées RTD supplémentaires. Il peut être associé à n'importe quel module NGC-40-HTC/HTC3. Il fournit également un relais avertisseur qui peut être connecté à un indicateur externe et une entrée numérique programmable, et peut être associé à un module NGC-40-HTC/HTC3 pour diverses fonctions, telles que forcer l'activation ou la désactivation du contacteur ou du relais statique (SSR).

## CARACTÉRISTIQUES

Rail DIN monté et intégré au système NGC-40

Module d'entrée/sortie offrant des entrées et sorties supplémentaires et des sondes RTD supplémentaires

Les entrées et sorties peuvent être affectées à n'importe quel module HTC/HTC-3 du système NGC-40 par le réseau CAN

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

| Référence catalogue | Nom de l'article | Tension nominale | Type de tension nominale | Température de fonctionnement | Quantité d'entrée de sonde de température | Hauteur |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|---|---------|
| 10730-001           | NGC-40-I/O       | 24 V             | DC                       | -40 to 65 °C                  | 4   | 87 mm   |

Table 2/2

| Référence catalogue | Nom de l'article | Largeur | Profondeur |
|---------------------|------------------|---------|------------|
| 10730-001           | NGC-40-I/O       | 45 mm   | 106.4 mm   |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,**

**Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asie Pacifique**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Amérique latine**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**