

Support de fixation



Les modèles nVent RAYCHEM SB-XXX et JB-SB-26 sont des fixations de support en acier inoxydable permettant de fixer sur les tuyauteries des équipements, tels que des thermostats, boîtes d'accouplement ou chemins de câbles. Cette gamme permet différentes positions de montage, différentes boîtes de raccordement et différentes tailles de thermostat et protège le câble chauffant ou le câble de la sonde lors de la sortie du placage isolant. Matériel fourni : 1 jeu de vis M6 et/ou M4, écrous, rondelles simples et rondelles à ressort pour fixer une boîte d'accouplement ou un thermostat.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide

Différents modèles, adaptés à chaque application

Comprend des vis de fixation et une rondelle pour fixer la boîte de raccordement ou le thermostat

Passivated stainless steel 304 for high corrosion resistance

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: SS304

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Température de tuyauterie max.	Hauteur	Largeur de plaque	Longueur de plaque
338265-000	JB-SB-26	230 °C	100 mm	80 mm	80 mm
192932-000	SB-100	230 °C	100 mm	160 mm	230 mm
1244-006603	SB-125	230 °C	100 mm	220 mm	232 mm
579796-000	SB-111	230 °C	100 mm	130 mm	130 mm
707366-000	SB-110	230 °C	100 mm	130 mm	130 mm

Référence catalogue	Nom de l'article	Température de tuyauterie max.	Hauteur	Largeur de plaque	Longueur de plaque
165886-000	SB-120	230 °C	120 mm	120 mm	220 mm
990944-000	SB-101	230 °C	160 mm	160 mm	160 mm
1244-006602	SB-130	600 °C	360 mm	180 mm	315 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT