

# TTA-SIM-2 Module d'alarme

Le modèle nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-2 est un tableau d'alarmes simplifié pour les systèmes de détection de fuite de petite taille, disponible en une tension de 120 ou 230 V. L'unité peut surveiller jusqu'à 150 m (500 pi) de câble de sonde. Il indique la présence de fuite avec un voyant DEL et une alarme sonore, et commute un relais pour fournir une fermeture de contact sec locale. L'emplacement de la fuite est indiqué sur un écran à cristaux liquides intégré. Le TTA-SIM peut être installé sur des réseaux avec d'autres contrôleurs nVent RAYCHEM TraceTek, ou connectés à un système de surveillance hôte.

## CARACTÉRISTIQUES

Installation et utilisation faciles

Boîtier robuste en polycarbonate pour environnements difficiles

60 dB audible alarm with silence button

Les voyants DEL indiquent l'état de l'alimentation, de la fuite, du problème de câble et de la communication

Contacts secs pour signaler l'alarme

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Indice NEMA:</b>	1 Indoor, electrical protection
<b>Profondeur:</b>	100 mm
<b>Hauteur:</b>	120 mm
<b>Longueur max. de la mesure du câble de détection, métrique:</b>	150 m
<b>Largeur:</b>	240 mm
<b>Température de fonctionnement:</b>	0 - 50 °C
<b>Classe d'étanchéité IP:</b>	IP20
<b>Affichage:</b>	LCD
<b>Contacts de relais:</b>	SPDT, Form C

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension d'alimentation
P000000155	TTA-SIM-2-120	96 – 132 V
P000000156	TTA-SIM-2-230	216 – 253 V

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East,

#### Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM** **PYROTENAX** **TRACER** **NUHEAT**