


Toit de confinement d'allée



Toit disponible en différentes profondeurs pour l'installation d'un système de confinement d'allée.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Toit de travée pour 2 rangées de baies

Convient à une allée de largeur 1200 mm

Un profil de toit permet de surélever la hauteur de l'allée de 84 mm ; à commander séparément

Le toit peut être retiré de l'intérieur (permet l'accès au dispositif d'éclairage et facilite les travaux de maintenance)

SPÉCIFICATIONS

Compatible avec: Confinement d'allée

Type de produit: Couvercle

Table 1/2

Référence catalogue	Type	Largeur	Profondeur	Matériau	Quantité par colis	Couleur
21130-649	Toit d'allée	200mm	1200mm	Acier	1	Gris foncé
21130-648	Toit d'allée	300mm	1200mm	Acier	1	Gris foncé

Référence catalogue	Type	Largeur	Profondeur	Matériau	Quantité par colis	Couleur
21130-589	Toit d'allée	800mm	1200mm	Acier, Verre	1	Gris foncé
21130-588	Toit d'allée	600mm	1200mm	Acier, Verre	1	Gris foncé

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Certifications	Expédition rapide
21130-649	RAL 7021	Revêtement poudré		No
21130-648	RAL 7021	Revêtement poudré	RoHS	No
21130-589	RAL 7021	Revêtement poudré	RoHS	No
21130-588	RAL 7021	Revêtement poudré	RoHS	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE