

# Varistar CP| Flancs, à visser

## Data Solutions

Flanc à visser pour baie Varistar CP.



### FONCTIONS

Fixation par vis, Flanc robuste et montable par une seule personne

Flancs sans kit de mise à la masse

### SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Panneau baie/bâti

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Profondeur | Indice de protection | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|-----------------|---------|------------|----------------------|--------------------|------------|
| 21630-467           | 29U             | 1400mm  | 600mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-468           | 29U             | 1400mm  | 800mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-469           | 33U             | 1600mm  | 600mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-470           | 33U             | 1600mm  | 800mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-471           | 38U             | 1800mm  | 600mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Profondeur | Indice de protection | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|------------|----------------------|--------------------|------------|
| 21630-472           | 38U            | 1800mm  | 800mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-473           | 42U            | 2000mm  | 300mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-474           | 42U            | 2000mm  | 600mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-475           | 42U            | 2000mm  | 800mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-476           | 42U            | 2000mm  | 900mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-477           | 47U            | 2200mm  | 300mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-478           | 47U            | 2200mm  | 600mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-479           | 47U            | 2200mm  | 800mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-480           | 47U            | 2200mm  | 900mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-927           | 24U            | 1200mm  | 900mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-928           | 24U            | 1200mm  | 1000mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-929           | 29U            | 1400mm  | 900mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-930           | 29U            | 1400mm  | 1000mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-931           | 33U            | 1600mm  | 900mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-932           | 33U            | 1600mm  | 1000mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-933           | 38U            | 1800mm  | 900mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-934           | 38U            | 1800mm  | 1000mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-043           | 42U            | 2000mm  | 1000mm     | IP20                 | 2                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Profondeur | Indice de protection | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|------------|----------------------|--------------------|------------|
| 21630-044           | 42U            | 2000mm  | 1100mm     | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-045           | 42U            | 2000mm  | 1200mm     | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-046           | 47U            | 2200mm  | 1000mm     | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-047           | 47U            | 2200mm  | 1100mm     | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-048           | 47U            | 2200mm  | 1200mm     | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-049           | 52U            | 2450mm  | 1000mm     | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-050           | 52U            | 2450mm  | 1100mm     | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-051           | 52U            | 2450mm  | 1200mm     | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-077           | 42U            | 2000mm  | 1000mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-078           | 42U            | 2000mm  | 1100mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-079           | 42U            | 2000mm  | 1200mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-080           | 47U            | 2200mm  | 1000mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-081           | 47U            | 2200mm  | 1100mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-082           | 47U            | 2200mm  | 1200mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-221           | 24U            | 1200mm  | 600mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-222           | 24U            | 1200mm  | 800mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-223           | 24U            | 1200mm  | 900mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-224           | 24U            | 1200mm  | 1000mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Profondeur | Indice de protection | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|------------|----------------------|--------------------|------------|
| 21630-225           | 29U            | 1400mm  | 600mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-226           | 29U            | 1400mm  | 800mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-227           | 29U            | 1400mm  | 900mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-228           | 29U            | 1400mm  | 1000mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-229           | 33U            | 1600mm  | 600mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-230           | 33U            | 1600mm  | 800mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-231           | 33U            | 1600mm  | 900mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-232           | 33U            | 1600mm  | 1000mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-233           | 38U            | 1800mm  | 600mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-234           | 38U            | 1800mm  | 800mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-235           | 38U            | 1800mm  | 900mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-236           | 38U            | 1800mm  | 1000mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-237           | 42U            | 2000mm  | 300mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-238           | 42U            | 2000mm  | 600mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-239           | 42U            | 2000mm  | 800mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-240           | 42U            | 2000mm  | 900mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-241           | 42U            | 2000mm  | 1000mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-242           | 42U            | 2000mm  | 1100mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Profondeur | Indice de protection | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|------------|----------------------|--------------------|------------|
| 21630-243           | 42U            | 2000mm  | 1200mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-244           | 47U            | 2200mm  | 300mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-245           | 47U            | 2200mm  | 600mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-246           | 47U            | 2200mm  | 800mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-247           | 47U            | 2200mm  | 900mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-248           | 47U            | 2200mm  | 1000mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-249           | 47U            | 2200mm  | 1100mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-250           | 47U            | 2200mm  | 1200mm     | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-261           | 24U            | 1200mm  | 600mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-262           | 24U            | 1200mm  | 800mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-263           | 24U            | 1200mm  | 900mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-264           | 24U            | 1200mm  | 1000mm     | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-265           | 29U            | 1400mm  | 600mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-266           | 29U            | 1400mm  | 800mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-267           | 29U            | 1400mm  | 900mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-268           | 29U            | 1400mm  | 1000mm     | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-269           | 33U            | 1600mm  | 600mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-270           | 33U            | 1600mm  | 800mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Profondeur | Indice de protection | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|------------|----------------------|--------------------|------------|
| 21630-271           | 33U            | 1600mm  | 900mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-272           | 33U            | 1600mm  | 1000mm     | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-273           | 38U            | 1800mm  | 600mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-274           | 38U            | 1800mm  | 800mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-275           | 38U            | 1800mm  | 900mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-276           | 38U            | 1800mm  | 1000mm     | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-277           | 42U            | 2000mm  | 300mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-278           | 42U            | 2000mm  | 600mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-279           | 42U            | 2000mm  | 800mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-280           | 42U            | 2000mm  | 900mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-281           | 47U            | 2200mm  | 300mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-282           | 47U            | 2200mm  | 600mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-283           | 47U            | 2200mm  | 800mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-284           | 47U            | 2200mm  | 900mm      | IP20                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-465           | 24U            | 1200mm  | 600mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |
| 21630-466           | 24U            | 1200mm  | 800mm      | IP55                 | 2                  | Gris foncé |

Table 2/2

| Référence catalogue | Code couleur | Finition          | Matériau | Type            |
|---------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------|
| 21630-467           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |

| Référence catalogue | Code couleur | Finition          | Matériau | Type            |
|---------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------|
| 21630-468           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-469           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-470           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-471           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-472           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-473           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-474           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-475           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-476           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-477           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-478           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-479           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-480           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-927           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-928           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-929           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-930           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-931           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |

| Référence catalogue | Code couleur | Finition          | Matériau | Type            |
|---------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------|
| 21630-932           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-933           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-934           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-043           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-044           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-045           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-046           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-047           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-048           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-049           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-050           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-051           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-077           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-078           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-079           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-080           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-081           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-082           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |



| Référence catalogue | Code couleur | Finition          | Matériau | Type            |
|---------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------|
| 21630-221           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-222           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-223           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-224           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-225           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-226           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-227           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-228           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-229           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-230           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-231           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-232           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-233           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-234           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-235           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-236           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-237           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-238           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |

| Référence catalogue | Code couleur | Finition          | Matériau | Type            |
|---------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------|
| 21630-239           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-240           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-241           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-242           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-243           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-244           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-245           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-246           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-247           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-248           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-249           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-250           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-261           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-262           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-263           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-264           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-265           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-266           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |

| Référence catalogue | Code couleur | Finition          | Matériau | Type            |
|---------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------|
| 21630-267           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-268           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-269           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-270           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-271           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-272           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-273           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-274           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-275           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-276           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-277           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-278           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-279           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-280           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-281           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-282           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-283           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-284           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |

| Référence catalogue | Code couleur | Finition          | Matériau | Type            |
|---------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------|
| 21630-465           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |
| 21630-466           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Acier    | Flanc, à visser |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**