


Kit de joint CEM textile, -40... +70°C, 6 U; 10 pièces

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21101-855



Les joints CEM en textile sont positionnés dans un emplacement à droite des faces avant en U. Les joints sont collés sur la face avant.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le joint CEM en textile est fixé latéralement sur la face avant ou dans la rainure du profil droit

Le joint est collé sur la surface de contact de l'équerre 19" ou du profilé d'angle arrière et étend la conductivité aux faces avant en U

Plage de température -40 °C ... +70 °C

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 6U

Quantité par colis: 10

Profondeur (D): 1.62mm

Hauteur (H): 232mm

Matériau: Élastomère thermoplastique

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; Cassette

Type de produit: Kit de blindage

Largeur (W): 3.8mm

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets; Faces avant

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Des joints CEM (textile) sont requis pour le blindage des faces avant.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE