

AirBender, insert de guide-cartes, blocage d'air 70 %, 4F, 160 mm, 10 pièces

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24563-040



L'insert nVent SCHROFF Air Bender améliore l'efficacité du refroidissement jusqu'à 85 % par slot en équilibrant le flux d'air dans les environnements où l'impédance de l'air peut varier. Il est facile à installer, réduit le bruit des ventilateurs et améliore les performances globales du système.

FONCTIONS

Les inserts de guide-cartes AirBender améliorent l'efficacité du refroidissement des systèmes électroniques jusqu'à 85 % par slot 4F en équilibrant le flux d'air dans les environnements où l'impédance de l'air peut varier

Blocage d'air 70 % : le système AirBender introduit une impédance d'air supplémentaire dans les slots où se trouvent des composants moins critiques, en redirigeant le flux d'air vers les zones plus vulnérables et en améliorant le refroidissement de toutes les cartes

Installation facile : il suffit d'insérer l'insert AirBender dans les guide-cartes en plastique nVent SCHROFF ; si besoin, vous pouvez également le fixer à l'aide d'une vis

Favorise la réduction du bruit des ventilateurs en préservant leur efficacité

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Obturateur

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets; Systèmes

Largeur du rack: 4HP

Profondeur: 160mm

Matériau: Polycarbonate

Quantité par colis: 10

Couleur: Gris

Conformité: EN 45545-2; UL® 94V-0

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Des inserts AirBender avec différents taux de blocage d'air sont disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE