





Kit CassettePRO, avec capot, version blindée, 3 U, 12 F, 227 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24813-062



Protège un circuit imprimé contre les dommages mécaniques et décharge les accumulations électrostatiques.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Compatible avec tous les produits conformes IEC-60297-3-101

Protège un circuit imprimé contre les dommages mécaniques et décharge l'accumulation électrostatique ; pour les formats Europe

Pour connecteurs selon EN 60603-2 (DIN 41612)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 3U

Largeur du rack: 12HP

Profondeur (D): 227mm

Type de poignée: Trapézoïde

Quantité par colis: 1

Type de joint: Textile EMC

Type de panneau arrière: Découpe pour connecteur simple

Type de capot supérieur: Capot

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Refroidissement: Avec perforations

Blindage électromagnétique: Oui

Finition: Anodisé; Passivé


Matériau: Aluminium

Type de produit: Cassette

Type: Cassettes PRO avec capot

Gross Weight: 0.434kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE