We connect and protect

Conducteur non raccordé nVent ERICO Ericore

FONCTIONS

Câble de faible inductance et de faible impédance conçu pour minimiser l'accumulation de la tension due aux chocs de foudre

Plusieurs couches isolées de conducteur diminuent la possibilité d'éclair latéral

Exige des kits de terminaison supérieurs et inférieurs

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Longueur	Capacité
ERICORE	701875	1m	1 m	0.75 nF

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Section transversale	Diamètre (Ø)	Impédance	Inductance
ERICORE	701875	50mm²	36 mm	12 Ω Max	37nH

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Résistance (Rdc)	Résistance (Rimp)	Poids unitaire
ERICORE	701875	0.5mΩ·m	6mΩ·m	1.18 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Consulter l'assistance technique d'nVent ERICO ou le manuel d'installation pour toute aide relative aux longueurs maximum autorisées.

Les valeurs d'inductance et de capacité sont indiquées par mètre.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.