

Card-Lok série 265 PR

RÉFÉRENCE CATALOGUE

MTLCA265PR-3.30EHL



La technologie de rétraction positive garantit que le Card-Lok ne se coince pas dans le châssis en raison de frottements dus à de fortes vibrations ou à des chocs. La conception du verrouillage garantit que le Card-Lok se désengage du slot du châssis dès que la vis d'actionnement est rétractée.

⚠ AVERTISSEMENT : cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

FONCTIONS

Card-Lok à rétraction positive ; idéal pour la maintenance de 2e niveau

Conception à 5 segments et avec axe

Options de montage flexibles

Disponible avec film chimique doré, film chimique transparent, anodisation noire, anodisation noire dure ou dépôt de nickel chimique

Pour les applications avec plaque froide

Actionné par vis

Option de limitation du couple de serrage disponible ; idéal pour la maintenance de 2e niveau

Longueur 83,82 mm (3,30") à 325,12 mm (12,80"), incréments de 12,7 mm (0,5")

Profil 5,72 mm (0,225") x 5,84 mm (0,230")

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Dispositif de maintien de cartes

Type: Avec arbre

Performance thermique: Meilleur

Profil: 5.72 x 5.84 mm

Largeur de l'écart: PCB + (6.0 - 6.9 mm)

Caractéristique de conception: Rétraction positive

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord mutuel écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d'origine ou des références du client.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE