


# EuropacPRO| Guide carte pour Conduction Cooled Assemblies



Le prolongateur est l'interface entre un bac à cartes et les ensembles refroidis par conduction (CCA).

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Prolongateur pour maintenir les ensembles refroidis par conduction (CCA) dans les bacs à cartes

## SPÉCIFICATIONS

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau:</b>            | Aluminium                                                      |
| <b>Compatible avec:</b>     | Bacs à cartes; Coffrets                                        |
| <b>Famille de produits:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO |
| <b>Type de produit:</b>     | Support de guidage                                             |

Table 1/2

| Référence catalogue | Type                           | Quantité par colis | Largeur de rainure | Finition | Longueur | Unité du colis |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------------|
| 24566-004           | Conduction Cooled Assembly VPX | 2                  | 13.3               | Passivé  | 160mm    | Paire          |

| Référence catalogue | Type                                  | Quantité par colis | Largeur de rainure | Finition | Longueur | Unité du colis |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------------|
| 24566-005           | Conduction Cooled Assembly CompactPCI | 2                  | 13.3               | Passivé  | 160mm    | Paire          |

Table 2/2

| Référence catalogue | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------|
| 24566-004           | No                |
| 24566-005           | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Convient aux glissières horizontales lourdes et robustes.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**