


# Oeillets pour vis M2.5



L'œillet guide la vis à gorge lors de la fixation de la face avant.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

L'œillet guide la vis à gorge lors de la fixation de la face avant

L'œillet est inséré dans le trou oblong de la face avant

## SPÉCIFICATIONS

**Compatible avec:** Faces avant

**Type de produit:** Manchon

Table 1/2

| Référence catalogue | Matériau         | Finition                   | Couleur | Quantité par colis | Code couleur | Profondeur (D) |
|---------------------|------------------|----------------------------|---------|--------------------|--------------|----------------|
| 21100-886           | Laiton           | Revêtement de finition bio |         | 100                |              | 4.4mm          |
| 21100-662           | Acier inoxydable |                            |         | 100                |              | 4.4mm          |
| 21100-660           | Laiton           | Nickelé                    |         | 100                |              | 4.4mm          |

| Référence catalogue | Matériau         | Finition | Couleur    | Quantité par colis | Code couleur | Profondeur (D) |
|---------------------|------------------|----------|------------|--------------------|--------------|----------------|
| 21100-591           | Polyamide 6      |          | Noir foncé | 100                | RAL 9005     | 6.9mm          |
| 21100-464           | Polyamide 6      |          | Gris galet | 100                | RAL 7032     | 6.9mm          |
| 21100-659           | Laiton           | Nickelé  |            | 10                 |              |                |
| 21100-661           | Acier inoxydable |          |            | 10                 |              |                |
| 21100-885           | Laiton           |          |            | 10                 |              |                |


Table 2/2

| Référence catalogue | Hauteur (H) | Largeur (W) | Indice d'inflammabilité | Expédition rapide |
|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 21100-886           | 6mm         | 8mm         |                         | No                |
| 21100-662           | 6mm         | 8mm         |                         | No                |
| 21100-660           | 6mm         | 8mm         |                         | No                |
| 21100-591           | 6mm         | 6.8mm       | UL® 94V-2               | No                |
| 21100-464           | 6mm         | 6.8mm       | UL® 94V-2               | No                |
| 21100-659           |             |             |                         | No                |
| 21100-661           |             |             |                         | No                |
| 21100-885           |             |             |                         | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les œillets métalliques doivent être sertis sur les faces avant modulaires.

Tous les œillets peuvent être utilisés pour les faces avant > 2 F.



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**