

# Faces avant 19" avec perforations pour poignées

## Data Solutions



Faces avant 19" avec découpes pour poignées. Hauteurs de 1 à 6 U. Différentes finitions disponibles.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Les faces avant 19" ont des perforations supplémentaires pour la fixation de poignées

## SPÉCIFICATIONS

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Largeur du rack:</b> | 95HP       |
| <b>Matériau:</b>        | Aluminium  |
| <b>Type accessoire:</b> | Face avant |
| <b>Type de produit:</b> | Face avant |

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Profondeur (D) | Type de poignée | Finition | Fixation           | Quantité par colis |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| 30219-161           | 1U              | 3mm            | Poignée avant   | Anodisé  | À visser à l'avant | 1                  |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Profondeur (D) | Type de poignée | Finition | Fixation           | Quantité par colis |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| 40304-050           | 1U             | 3mm            | Poignée avant   | Anodisé  | À visser à l'avant | 1                  |
| 30219-162           | 2U             | 3mm            | Poignée avant   | Anodisé  | À visser à l'avant | 1                  |
| 40304-051           | 2U             | 3mm            | Poignée avant   | Anodisé  | À visser à l'avant | 1                  |
| 30219-163           | 3U             | 3mm            | Poignée avant   | Anodisé  | À visser à l'avant | 1                  |
| 30219-164           | 4U             | 3mm            | Poignée avant   | Anodisé  | À visser à l'avant | 1                  |
| 40304-052           | 3U             | 3mm            | Poignée avant   | Anodisé  | À visser à l'avant | 1                  |
| 30219-165           | 5U             | 3mm            | Poignée avant   | Anodisé  | À visser à l'avant | 1                  |
| 40304-053           | 4U             | 3mm            | Poignée avant   | Anodisé  | À visser à l'avant | 1                  |
| 30219-166           | 6U             |                | Poignée avant   | Anodisé  | À visser à l'avant | 1                  |
| 40304-054           | 5U             | 3mm            | Poignée avant   | Anodisé  | À visser à l'avant | 1                  |
| 40304-055           | 6U             | 3mm            | Poignée avant   | Anodisé  | À visser à l'avant | 1                  |

Table 2/3

| Référence catalogue | Finition avant | Face d'appui | Arêtes traitées | Blindage électromagnétique | Hauteur (H) | Type              |
|---------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 30219-161           | Anodisé        | Anodisé      | Non             | Non                        | 43.6mm      | Face avant de 19" |
| 40304-050           | Anodisé        | Anodisé      | Oui             | Non                        | 43.6mm      | Face avant de 19" |
| 30219-162           | Anodisé        | Anodisé      | Non             | Non                        | 88.1mm      | Face avant de 19" |
| 40304-051           | Anodisé        | Anodisé      | Oui             | Non                        | 88.1mm      | Face avant de 19" |
| 30219-163           | Anodisé        | Anodisé      | Non             | Non                        | 132.5mm     | Face avant de 19" |


| Référence catalogue | Finition avant | Face d'appui | Arêtes traitées | Blindage électromagnétique | Hauteur (H) | Type              |
|---------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 30219-164           | Anodisé        | Anodisé      | Non             | Non                        | 177mm       | Face avant de 19" |
| 40304-052           | Anodisé        | Anodisé      | Oui             | Non                        | 132.5mm     | Face avant de 19" |
| 30219-165           | Anodisé        | Anodisé      | Non             | Non                        | 221.4mm     | Face avant de 19" |
| 40304-053           | Anodisé        | Anodisé      | Oui             | Non                        | 177mm       | Face avant de 19" |
| 30219-166           | Anodisé        | Anodisé      | Non             | Non                        | 265.9mm     | Face avant de 19" |
| 40304-054           | Anodisé        | Anodisé      | Oui             | Non                        | 221.4mm     | Face avant de 19" |
| 40304-055           | Anodisé        | Anodisé      | Oui             | Non                        | 265.9mm     | Face avant de 19" |

Table 3/3

| Référence catalogue | Largeur (W) |
|---------------------|-------------|
| 30219-161           | 483mm       |
| 40304-050           | 483mm       |
| 30219-162           | 483mm       |
| 40304-051           | 483mm       |
| 30219-163           | 483mm       |
| 30219-164           | 483mm       |
| 40304-052           | 483mm       |
| 30219-165           | 483mm       |
| 40304-053           | 483mm       |

| Référence catalogue | Largeur (W) |
|---------------------|-------------|
| 30219-166           | 483mm       |
| 40304-054           | 483mm       |
| 40304-055           | 483mm       |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**