

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Shielded, CompactPCI

Centrale d'électricité

EMC Shielded subrack for backplane mounting, for CPCI application.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Subrack with side panel type F ("flexible") for CompactPCI plug-in units with high insertion and withdrawal forces

Aluminum construction

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15

Supplied as space-saving flat-pack

IP 20, in accordance with IEC 60529

Horizontal rail type "Heavy"

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Rack Height	Profondeur	Rear I/O	Package Quantity	For Mounting	Board Depth
24563-152	3 U	235 mm		1	Carte fond de panier	160 mm

Référence catalogue	Rack Height	Profondeur	Rear I/O	Package Quantity	For Mounting	Board Depth
24563-157	3 U	275 mm	Oui	1	Carte fond de panier	80 mm, 160 mm
24563-452	6 U	235 mm		1	Carte fond de panier	160 mm
24563-457	6 U	275 mm	Oui	1	Carte fond de panier	80 mm, 160 mm

Table 2/3

Référence catalogue	EMC Gasket Type	Handle Included	Montage	Conformité à	EMC Shielding	Product Type
24563-152	Textile	Non	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10	Oui	Subrack/Chassis
24563-157	Textile	Non	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Oui	Subrack/Chassis
24563-452	Textile	Non	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10	Oui	Subrack/Chassis
24563-457	Textile	Non	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Oui	Subrack/Chassis

Table 3/3

Référence catalogue	Rack Width	Charge statique
24563-152	84 HP	11 kgf
24563-157	84 HP	11 kgf
24563-452	84 HP	11 kgf
24563-457	84 HP	11 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE