


Novastar Rear Panel With Cable Ducting

Power Utilities



Novastar Rear Panel with 3 U cable ducting for improved cable management.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Cable ducting and door hinge bracket

Cable ducting can be fitted at top or bottom

2 twist-locking catches (Torx T30, with 1/4 turn)

Incl. grounding

St, 1 mm

3 U cable ducting for cabinet heights 16, 20, 38, 47 U; 4 U cable ducting for cabinet heights 25, 34, 43 U

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Type de produit
25230-430	16 U	733 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-430	16 U	733 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-434	20 U	911 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-434	20 U	911 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-439	25 U	1133 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-439	25 U	1133 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-448	34 U	1534 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-448	34 U	1534 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-452	38 U	1711 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-452	38 U	1711 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-457	43 U	1933 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-457	43 U	1933 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-461	47 U	2111 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-461	47 U	2111 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti

Table 2/2

Référence catalogue	Type
25230-430	Panneau arrière
26230-430	Panneau arrière

Référence catalogue	Type
25230-434	Panneau arrière
26230-434	Panneau arrière
25230-439	Panneau arrière
26230-439	Panneau arrière
25230-448	Panneau arrière
26230-448	Panneau arrière
25230-452	Panneau arrière
26230-452	Panneau arrière
25230-457	Panneau arrière
26230-457	Panneau arrière
25230-461	Panneau arrière
26230-461	Panneau arrière

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE