

Varistar CP Deco Frame

Power Utilities

FONCTIONS

19" plane is integrated into decorative frame

Aluminum, decorative frame for open cabinet

Open at front, no door can be fitted

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Matériau du bâti
21630-309	24 U	1200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Acier
21630-310	29 U	1400 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Acier
21630-311	33 U	1600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Acier
21630-312	38 U	1800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Acier
21630-313	42 U	2000 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Acier
21630-314	47 U	2200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Acier

Table 2/2

Référence catalogue	Matériau	Type de produit	Indice de protection	Type	Compatible avec
21630-309	Aluminium	Cadre baie/bâti	IP20	Cadre enjoliveur	Varistar CP

Référence catalogue	Matériau	Type de produit	Indice de protection	Type	Compatible avec
21630-310	Aluminium	Cadre baie/bâti	IP20	Cadre enjoliveur	Varistar CP
21630-311	Aluminium	Cadre baie/bâti	IP20	Cadre enjoliveur	Varistar CP
21630-312	Aluminium	Cadre baie/bâti	IP20	Cadre enjoliveur	Varistar CP
21630-313	Aluminium	Cadre baie/bâti	IP20	Cadre enjoliveur	Varistar CP
21630-314	Aluminium	Cadre baie/bâti	IP20	Cadre enjoliveur	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE