

Varistar CP Seismic Base/Plinth

Centrale d'électricité

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

CARACTÉRISTIQUES

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Couleur	Color Code	Conformité à	Hauteur
21630-110	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-111	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-112	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-113	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-114	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-115	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-117	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Couleur	Color Code	Conformité à	Hauteur
21630-116	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	800 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Matériau	Product Type	Charge statique	Type	Fonctionne avec
21630-110	Acier	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-111	Acier	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-112	Acier	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-113	Acier	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-114	Acier	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-115	Acier	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-117	Acier	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-116	Acier	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE