

SBS-MONT-ELEXANT-650C



Elexant 650c-Modbus is the next generation touch screen heat tracing controller for dual independent heating zone control, with multiple integrated sensing modes and remote alarm capability, providing the most energy efficient roof & gutter de-icing and surface snow melting control system.

CARACTÉRISTIQUES

Intuitive set-up and programming of the unit with a 4.3" color touch screen

Controls 2 independent heating circuits

Relais d'alarme avec contact inverseur pour signaler les problèmes d'alimentation, de température ou de communication

Roof & gutter de-icing and / or surface snow melting application

Les données de diagnostic du système de chauffage sont conservées dans un fichier enregistré pour en faciliter le téléchargement.

Port USB pour pré-réglage en mode hors tension et mise à jour du micrologiciel

Fiabilité et longue durée de vie : 6 year extended product warranty available

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension d'alimentation	Relais de sortie	Relais avertisseur	Plage de régulation de température	Classe d'étanchéité IP
2000004520	2000004520	195 – 253 V	2 x 4 A @ 230 VAC	Single Pole Double Throw Relay, Voltage-free, Rating 2 A @ 250 VAC	0 – 85 °C	IP20

Table 2/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Montage	Hauteur	Largeur	Profondeur	Communication

2000004520	2000004520	Rail DIN	110 mm	158 mm	56 mm	Oui
------------	------------	----------	--------	--------	-------	-----

Table 3/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Zone explosible
2000004520	2000004520	Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT