


Ventilateur pour toit Varistar, hauteur 38 mm, 162 m³/h

RÉFÉRENCE CATALOGUE

23130-165



Les toits de ventilation sont des unités de refroidissement actif compactes qui ne consomment pas d'espace dans le rack. Le ventilateur Varistar pour toit est fourni avec des caractéristiques élevées.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Ventilateur pour toit Varistar, hauteur 38 mm, 162 m³/h

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Ventilateur

Famille de produits: Varistar

Compatible avec: Varistar CP

Tension CA: 230V

Profondeur: 119mm

Fréquence: 50/60 Hz

Circulation d'air à 50 Hz: 162m³/h

Circulation d'air à 60 Hz: 192m³/h

Niveau acoustique à 50 Hz: 37dB(A)

Niveau acoustique à 60 Hz: 41dB(A)

Puissance à 50 Hz: 15W

Puissance à 60 Hz: 14W

Pression statique maximale à 50 Hz: 73Pa

Pression statique maximale à 60 Hz: 88Pa

Température ambiante: 70°C

Hauteur: 38mm

Largeur: 119mm

Finition: Revêtement poudré

Matériau: Acier

Quantité par colis: 1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE