

# Varistar CP| Panneau arrière, Vissé

## Data Solutions



Les baies ont des panneaux arrière solidement vissées au cadre pour un contact optimal avec le joint.

### FONCTIONS

Fixation par vis, Flanc robuste et montable par une seule personne

Face arrière sans kit de mise à la terre

### SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Panneau baie/bâti

**Matériau:** Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Indice de protection | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|-----------------|---------|---------|----------------------|--------------------|------------|
| 21630-122           | 42U             | 2000mm  | 600mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-123           | 47U             | 2200mm  | 600mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-124           | 52U             | 2450mm  | 600mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-125           | 42U             | 2000mm  | 800mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-126           | 47U             | 2200mm  | 800mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Indice de protection | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|---------|----------------------|--------------------|------------|
| 21630-127           | 52U            | 2450mm  | 800mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-198           | 24U            | 1200mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-199           | 29U            | 1400mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-200           | 33U            | 1600mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-201           | 38U            | 1800mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-202           | 42U            | 2000mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-203           | 47U            | 2200mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-204           | 24U            | 1200mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-205           | 29U            | 1400mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-206           | 33U            | 1600mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-207           | 38U            | 1800mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-208           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-209           | 47U            | 2200mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-384           | 24U            | 1200mm  | 600mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-385           | 24U            | 1200mm  | 800mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-386           | 29U            | 1400mm  | 600mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-387           | 29U            | 1400mm  | 800mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-388           | 33U            | 1600mm  | 600mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Indice de protection | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|---------|----------------------|--------------------|------------|
| 21630-389           | 33U            | 1600mm  | 800mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-390           | 38U            | 1800mm  | 600mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-391           | 38U            | 1800mm  | 800mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-545           | 24U            | 1200mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  |            |
| 21630-546           | 24U            | 1200mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  |            |
| 21630-547           | 29U            | 1400mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  |            |
| 21630-548           | 29U            | 1400mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  |            |
| 21630-549           | 33U            | 1600mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  |            |
| 21630-550           | 33U            | 1600mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  |            |
| 21630-551           | 38U            | 1800mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  |            |
| 21630-552           | 38U            | 1800mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  |            |
| 21630-553           | 42U            | 2000mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  |            |
| 21630-554           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  |            |
| 21630-555           | 47U            | 2200mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  |            |
| 21630-556           | 47U            | 2200mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  |            |

Table 2/2

| Référence catalogue | Code couleur | Finition          | Type            | Compatible avec |
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 21630-122           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-123           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |

| Référence catalogue | Code couleur | Finition          | Type            | Compatible avec |
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 21630-124           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-125           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-126           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-127           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-198           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-199           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-200           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-201           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-202           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-203           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-204           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-205           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-206           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-207           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-208           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-209           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-384           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-385           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |

| Référence catalogue | Code couleur | Finition          | Type            | Compatible avec |
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 21630-386           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-387           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-388           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-389           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-390           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-391           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-545           |              | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-546           |              | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-547           |              | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-548           |              | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-549           |              | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-550           |              | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-551           |              | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-552           |              | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-553           |              | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-554           |              | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-555           |              | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |
| 21630-556           |              | Revêtement poudré | Panneau arrière | Varistar CP     |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**