


# Plaque de montage EuropacPRO pour utilisation avec capot supérieur, 42 F, longueur de carte 160 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

34563-002



| Material | HP | W      | D      |
|----------|----|--------|--------|
| 34563001 | 28 | 146,87 | 112,50 |
| 34563009 | 28 | 146,87 | 172,50 |
| 34563002 | 42 | 217,99 | 112,50 |
| 34563014 | 42 | 217,99 | 172,50 |
| 34563003 | 63 | 324,67 | 112,50 |
| 34563019 | 63 | 324,67 | 172,50 |
| 34563004 | 84 | 431,35 | 112,50 |
| 34563024 | 84 | 431,35 | 172,50 |
| 34563026 | 84 | 431,35 | 232,50 |
| 34563028 | 84 | 431,35 | 292,50 |
| 34563042 | 84 | 431,35 | 352,50 |
| 34563044 | 84 | 431,35 | 412,50 |

Plaque châssis à utiliser avec des capots pour l'installation et la fixation des composants lourds. Les plaques châssis de pleine largeur (aussi larges que le bac à cartes ou le coffret du système) sont fixées sur les flancs. Les plaques châssis raccourcies sont fixées sur le flanc et le profilé horizontal au moyen d'une bande de fixation.

Les guide-cartes de type 4,4 et type renforcé ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec la plaque de montage. Le capot inférieur/supérieur qui sera inséré dans la rainure des profilés horizontaux légers (type L) ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec une plaque de montage.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Pour l'installation et la fixation des composants lourds

Plaque de raccordement, pleine largeur : La largeur de la plaque de montage est égale à la largeur du bac à cartes/coffret.  
Fixation sur les flancs.

Le montage d'un guide-carte est possible au premier et dernier emplacement.

En plus de la plaque de montage CEM, des capots supérieurs peuvent également être installés sur le bac à cartes

Les guide-cartes de type 4,4" et « renforcés » ne peuvent pas être utilisés

Le montage d'un guide-cartes est possible au premier et dernier emplacement.

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Largeur du rack: 42HP

Quantité par colis: 1

Profondeur: 112.5mm

Matériau: Aluminium

Famille de produits: EuropacPRO

Type de produit: Platine de montage

Largeur: 217.99mm

Compatible avec: Bacs à cartes

Net Weight: 0.125kg

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**