

Interscale pour Mini-ITX, Refroidi par conduction



Coffret à petit facteur de forme avec blindage CEM intégré et refroidissement par conduction pour les cartes Mini-ITX, basé sur la plate-forme innovante et flexible nVent SCHROFF Interscale.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coffret modulaire en 3 parties faciles à monter ; corps, plaque supérieure et face avant

Découpe pour face I/O Mini ITX, connecteur d'alimentation (Phoenix Contact, 0710028) et interrupteur d'alimentation (Schurter, MCS 18 avant)

Avec blindage CEM

Autres dimensions, formes ou emplacements de découpe, et sérigraphies disponibles

Construction rigide nécessitant seulement quatre vis

Entretoises installées pour le montage des cartes

Couleur RAL 7016

SPÉCIFICATIONS

Hauteur:	94mm
Profondeur:	189mm
Matériau:	Aluminium
Type:	Sur table
Famille de produits:	Interscale

Indice de protection: IP30
Code couleur: RAL 7016
Type de produit: Coffret à petit facteur de forme

Table 1/2

Référence catalogue	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Refroidissement	Couleur	Finition	Largeur
14830-005	Ailettes de 10 mm	1	Refroidi par conduction	Gris anthracite	Revêtement poudré	184mm
14830-006	Ailettes de 20 mm	1	Refroidi par conduction	Gris anthracite	Revêtement poudré	184mm

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
14830-005	No
14830-006	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Seuls les accessoires Interscale répertoriés sont compatibles.

Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE