


Novastar| Étagère 19", Fixe



Étagère 19" Novastar, fixe, avec capacité de charge de 75 kg, perforée pour faciliter la circulation d'air et la fixation.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Hauteur utile 1 U, pour le raccord sur les montants verticaux des armoires

Charge statique admissible 75 kg

Perforations pour le montage des colliers de serre-câbles

Acier, 1,5 mm

Avec perforation

Couleur RAL 7021

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Étagère

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
27230-051	553mm	500mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
27230-165	740mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
27230-089	553mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
27230-053	553mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
27230-088	553mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
27230-052	553mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur	Type	Expédition rapide
27230-051	44.45mm	Étagère fixe	No
27230-165	44.45mm	Étagère fixe	No
27230-089	44.45mm	Étagère fixe	No
27230-053	44.45mm	Étagère fixe	No
27230-088	44.45mm	Étagère fixe	No
27230-052	44.45mm	Étagère fixe	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE