

Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld Plus F80



FONCTIONS

Le mélange est composé principalement d'oxyde de cuivre et d'aluminium

Alliage utilisé principalement dans la fabrication d'assemblages pour le support des rails

Kit de matériaux de soudage intégré

Le matériau de soudage est codé en couleurs avec couvercle jaune et est conçu pour des applications ferroviaires

L'anneau extérieur du couvercle jaune est codé couleurs selon la taille pour faciliter l'identification et éviter toute application erronée

Allumage électronique

Aucune poudre d'allumage requise

Non explosif

N'est pas sujet à un allumage spontané

Voir les détails spécifiques de l'assemblage nVent ERICO Cadweld pour déterminer les exigences liées aux matériaux de soudage

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Anneau de teinte RAL
PB400PLUSF80	165736	Marron
PB150PLUSF80	165732	Bleu foncé

Référence catalogue	Référence article	Anneau de teinte RAL
PB65PLUSF80	165729	Vert foncé
PB90PLUSF80	165730	Gris
PB45PLUSF80	165728	Bleu clair
PB300PLUSF80	165735	Vert clair
PB115PLUSF80	165731	Orange
PB250PLUSF80	165734	Violet
SB32PLUSF80		Blanc
PB200PLUSF80	165733	Jaune

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le matériel de soudure nVent ERICO Cadweld Plus exige une unité de commande électronique pour l'allumage (vendue séparément).

Toutes les connexions nVent ERICO Cadweld sur rail doivent être installées à l'aide des matériaux de soudure nVent ERICO Cadweld, Rail F80 ou les matériaux de soudure nVent ERICO Cadweld Plus F80.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE