


Unité enfichable pour FMC, Passivé, Blindé (textile) avec poignée



Les faces FMC sont conformes à la spécification Vita 57,1.
Couvre la découpe de la face avant principale.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conformément à la spécification Vita 57,1

Pour modules simple 69,0 x 76,5 mm ou double 139,0 x 76,5 mm

Unité enfichable AI-Profile avec poignée IEL

SPÉCIFICATIONS

Largeur du rack:	4HP
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type de produit:	Face avant

Type: Face avant avec poignée (PIU)
Blindage électromagnétique: Oui

Table 1/2						
Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
20836-253	3U	1	IEL	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20836-254	6U	1	IEL	À visser à l'avant	Textile	Anodisé

Table 2/2						
Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur	Largeur	Expédition rapide
20836-253	Conducteur	Non	Mezzanine FMC, Vita 57,1	128.4mm	20mm	No
20836-254	Conducteur	Non	Mezzanine FMC, Vita 57,1	261.8mm	20mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff	Europe Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Asia Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Middle East & India Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff
---	---	---	---



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE