

# PDU| Bâti de prises, IEC C13, Raccordement Wieland®



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack. Le connecteur Wieland permet de combiner facilement différents cordons d'entrée de l'alimentation.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Entrée via connecteur Wieland® GST 18

Hauteur 1 U

Conformément à la norme IEC 60320

Montage horizontal ou vertical

Sorties via prises IEC 60320 C-13

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90° sur lui-même)

## SPÉCIFICATIONS

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Longueur:</b>        | 438.5mm              |
| <b>Matériau:</b>        | Aluminium; Polyamide |
| <b>Type de produit:</b> | Bâti de prises       |

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de prise | Nombre de prises | Sorties commutées | Tension CA | Fonction | Quantité par colis |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------------|
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------------|

|           |         |    |     |      |                                     |   |
|-----------|---------|----|-----|------|-------------------------------------|---|
| 60110-340 | CEI C13 | 12 | Non | 230V |                                     | 1 |
| 60110-341 | CEI C13 | 12 | Non | 230V |                                     | 1 |
| 60110-342 | CEI C13 | 12 | Non | 230V |                                     | 1 |
| 60110-349 | CEI C13 | 6  | Non | 230V | Protection contre les surintensités | 1 |
| 60110-350 | CEI C13 | 6  | Non | 230V | Protection contre les surintensités | 1 |
| 60110-351 | CEI C13 | 6  | Non | 230V | Protection contre les surintensités | 1 |

Table 2/2

| Référence catalogue | Couleur | Profondeur | Finition | Expédition rapide |
|---------------------|---------|------------|----------|-------------------|
| 60110-340           | Gris    | 44mm       | Anodisé  | No                |
| 60110-341           | Noir    | 44mm       | Anodisé  | No                |
| 60110-342           | Rouge   | 44mm       | Anodisé  | No                |
| 60110-349           | Gris    | 44mm       | Anodisé  | No                |
| 60110-350           | Noir    | 44mm       | Anodisé  | No                |
| 60110-351           | Rouge   | 44mm       | Anodisé  | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre pour montage vertical à commander séparément

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**