

Attache pour support de faux plafond 4G16 avec embout fileté



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Soutient les appareils électriques depuis le profil en « T » pour plafond acoustique

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

Installation par vissage rapide, facile et sûre

Écrou vendu séparément

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Épaisseur de bride (FT)	Taille du profil en T
4G16M16	171900	Spring Acier, Acier	nVent CADDY Armour	Gris	1.5 mm	24mm
4G16M25	176880	Spring Acier, Acier	nVent CADDY Armour	Gris	1.5 mm	24mm
4G16M11	178600	Spring Acier, Acier	nVent CADDY Armour	Gris	1.5 mm	24mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Épaisseur de bride (FT)	Taille du profil en T
4G16M11WH	178620	Spring Acier, Acier	Peint	Blanc	1.5 mm	24mm
4G16M7	178590	Spring Acier, Acier	nVent CADDY Armour	Gris	1.5 mm	24mm
4G16M16WH	576940	Spring Acier, Acier	Peint	Blanc	1.5 mm	24mm

Table 2/2				
Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
4G16M16	171900	6	16mm	220N
4G16M25	176880	6	25mm	220N
4G16M11	178600	6	11mm	220N
4G16M11WH	178620	6	11mm	220N
4G16M7	178590	6	7mm	220N
4G16M16WH	576940	6	16mm	220N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

