

Porte intérieure, ADIS



Les écrans et les indicateurs peuvent être montés sur une surface à l'intérieur de l'armoire tout en couvrant d'autres composants et en empêchant tout accès non autorisé.

FONCTIONS

Description: Pour appareils de mesure, commandes, voyants, etc. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche (usinage nécessaire). Serrure DIN 3 mm; les portes de plus de 800 mm de haut ont deux serrures. Profondeur utile entre les portes intérieure et extérieure: 35 mm, profondeur réglable grâce à l'accessoire AMG. Zone de travail : H-55, L-108. Version 19" également disponible sur demande.

Matériau: Porte en acier inox AISI 304 1,5 mm.

Protection: IP 2XC.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: Porte intérieure, deux profilés verticaux et accessoires de montage.

SPÉCIFICATIONS

Finition: Finition brossée
Matériau: Acier inoxydable 304

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Taille de porte	Nombre de verrous	Matériau de l'armoire
ADIS04030	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1	Acier doux
ADIS05040	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1	Acier doux
ADIS05050	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1	Acier doux
ADIS06040	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1	Acier doux
ADIS06060	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1	Acier doux
ADIS08060	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2	Acier doux
ADIS10080	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2	Acier doux
ADIS12080	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2	Acier doux

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour commander la version 19", ajouter «I19» au code article du catalogue (p. ex. ADIS04030I19). Ne convient pas pour AFS.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE