


Plaque de toit passe-câbles ventilée, CRB



Jusqu'à quatre ventilateurs peuvent être montés sur cette plaque de toit, ce qui signifie que l'armoire peut être refroidie par étapes successives, en fonction du nombre de ventilateurs installés. Les ouvertures de câbles sont équipées de brosses qui permettent l'installation facile de câbles de diamètres différents.

FONCTIONS

Description: Pour l'entrée de câbles sur trois côtés, combinée avec une ventilation. les ouvertures passe-câbles sont pourvues de brosses. Prévue pour recevoir des plaques d'obturation DFC ou des ventilateurs DFN01 (4 maximum) à l'intérieur.

Matériau: Plaque en acier 1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée

Unité de livraison: 1 pièce avec brosses et accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter des ventilateurs DFN ou des plaques d'obturation DFC.

Les découpures doivent être couvertes soit par des ventilateurs d'aération DFN, soit par des plaques de recouvrement DFC, en fonction de la climatisation nécessaire

Exigences de montage : Add DFN ventilation fans or DFC closing plates

The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time

It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly

For cable entry on three sides in combination with ventilation

Cable openings provided with brushes

To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	1.5mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Nombre de passe-câbles	Matériau de l'armoire	Expédition rapide
CRB0808R5	17mm	800mm	800mm	6	Acier doux	No
CRB0806R5	17mm	800mm	600mm	4	Acier doux	No
CRB0608R5	17mm	600mm	800mm	6	Acier doux	No
CRB0606R5	17mm	600mm	600mm	4	Acier doux	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE