

Varistar CP Perforated, Seismic Base Plate, EMC, for Rear Cable Ducting

Centrale d'électricité

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

CARACTÉRISTIQUES

Installation from outside

Cutout at rear

60 mm deep

Cable ducting with IP 55 / EMC gasket

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Couleur	Color Code	Conformité à	Matériau
20630-328	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acier
20630-326	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acier
20630-325	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acier
20630-327	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acier
20630-329	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acier
20630-330	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acier

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Couleur	Color Code	Conformité à	Matériau
20630-331	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acier
20630-332	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acier

Table 2/2

Référence catalogue	Product Type	Type	Fonctionne avec
20630-328	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP
20630-326	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP
20630-325	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP
20630-327	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP
20630-329	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP
20630-330	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP
20630-331	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP
20630-332	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Perforated	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE