

Presse-étoupe



Le modèle nVent RAYCHEM GL-xx est une gamme de presse-étoupes à utiliser avec des câbles d'alimentation de différentes tailles, armés ou non armés. Les presse-étoupes sont disponibles dans des tailles et des matériaux différents et sont homologués pour une utilisation dans des zones explosibles.

CARACTÉRISTIQUES

Disponibles dans des tailles et des matériaux différents

Agréé pour un usage en zones explosibles

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de zone: Non-Hazardous; Hazardous

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau	Finition	Classe d'étanchéité IP	Température ambiante	Type de filetage
1244-019083	GL-55-M25	Polyamide	Untreated	IP66	-55 to 70 °C	Unités métriques
1244-019082	GL-36-M25	Polyamide	Untreated	IP66	-20 to 70 °C	Unités métriques
056622-000	GL-38-M25-METAL	Laiton	Nickel-Plated	IP66	-60 to 140 °C	Unités métriques
1244-017517	GL-33	Laiton	Nickel-Plated	IP66	-60 to 140 °C	NPT
1244-017518	GL-34	Laiton	Nickelé	IP66	-60 to 140 °C	NPT
1244-000847	GL-45-M32	Polyamide	Untreated	IP66	-55 to 70 °C	Unités métriques

Référence catalogue	Nom del'article	Matériau	Finition	Classe d'étanchéité IP	Température ambiante	Type de filetage
1244-007003	GL-51-M40	Polyamide	Untreated	IP66	-55 to 70 °C	Unités métriques

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Taille du filetage	Contre-écrou inclus	Pour câble blindé
1244-019083	GL-55-M25	M25	Non	Non
1244-019082	GL-36-M25	M25	Non	Non
056622-000	GL-38-M25-METAL	M25	Oui	Oui
1244-017517	GL-33	3/4"	Non	Oui
1244-017518	GL-34	3/4"	Non	Non
1244-000847	GL-45-M32	M32	Non	Non
1244-007003	GL-51-M40	M40	Non	Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT