

# Série NGC-40, module limiteur de température



Le modèle nVent RAYCHEM NGC-40 – Temperature Limiter Module est un module limiteur de température. Il peut être utilisé avec 3 entrées de température pour les circuits de traçage électriques triphasés, avec une sortie pour le contacteur et une autre pour la signalisation d'alarme externe. Le limiteur de température peut être réinitialisé par l'entrée numérique, l'interface utilisateur Touch 1500 ou le logiciel nVent RAYCHEM Supervisor.

## CARACTÉRISTIQUES

Rail DIN monté et intégré au système NGC-40

Voyants LED indiquant diverses conditions possibles

Appuyez sur les boutons pour confirmer le nouveau point de déclenchement, réinitialiser le déclenchement et les alarmes

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

| Référence catalogue | Nom de l'article | Tension nominale | Type de tension nominale | Quantité d'entrée de sonde de température | Hauteur | Largeur |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|
| 1244-010700         | NGC-40-SLIM      | 24 V             | DC                       | 3                                         | 87 mm   | 45 mm   |

Table 2/2

| Référence catalogue | Nom de l'article | Profondeur |
|---------------------|------------------|------------|
| 1244-010700         | NGC-40-SLIM      | 106.4 mm   |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,  
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asie Pacifique**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Amérique latine**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM   PYROTENAX   TRACER   NUHEAT**