

Kit de raccordement RayClic



Le système de raccordement nVent RAYCHEM est un ensemble simple, rapide et fiable de kits de raccordement développés pour certains câbles chauffants autorégulants nVent RAYCHEM XL-Trace, IceStop et HWAT. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des pistolets thermiques ou des pinces à dénuder, car la technologie autodénudante est utilisée pour électrifier le raccordement.

CARACTÉRISTIQUES

Connexion simple, rapide et intuitive : pas de dénudage du fil ni d'outils spéciaux nécessaires

Coût total du système installé moins élevé, en raison de la réduction du temps d'installation : installation à froid, pas besoin de pistolets thermiques ou d'outils spéciaux

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year extended product warranty available, maintenance free

Installation à froid, pas besoin de pistolets thermiques, ni d'outils spéciaux

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intensité maximale:	20 A
Température d'exposition maxi.:	65 °C
Tension nominale:	240 V
Type de connexion:	Connexion à froid
Couleur:	Gris

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Modèle
001013-000	RAYCLIC-X-02	X-Branch
235422-000	RAYCLIC-CE-02	Power Connection to One Heating Cable
364855-000	RAYCLIC-S-02	Câble chauffant/Câble chauffant
441524-000	RAYCLIC-T-02	T-Branch

Référence catalogue	Nom de l'article	Modèle
636284-000	RAYCLIC-PT-02	Power Connection and T-Branch
716976-000	RAYCLIC-PS-02	Power Connection to Two Heating Cables

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Pour garantir une conception et une installation adéquates d'un système de raccordement RayClic, se référer au guide d'étude technique du produit approprié et aux instructions d'installation fournies avec le kit de raccordement.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT