


# Profil Inpac pour fixation des guide-cartes, 75 F

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**20828-130**



La glissière de support permet le montage des guide-cartes. En conjonction avec une glissière en Z, des connecteurs DIN peuvent être montés. Une carte fond de panier peut être assemblée directement sur la glissière si un insert fileté est utilisé.

## FONCTIONS

4 rails de support pour fixer les PCB avec des guide-cartes plus matériau de montage

Le rail de support peut également être utilisée pour fixer une plaque de montage personnalisée

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Traverse support

Famille de produits: Inpac

Matériau: Acier

Finition: Aluzinc

Couleur: Aluminium

Largeur du rack: 75HP

Longueur: 410mm

Quantité par colis: 4

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les inserts filetés ne peuvent pas être utilisés à l'avant. Pour le montage de carte fond de panier, des inserts filetés sont nécessaires dans les profilés horizontaux arrière. Pour le montage du connecteur, des inserts filetés et des glissières en Z

sont nécessaires dans les profilés horizontaux arrière.

Guide-cartes type accessoire, renforcés (64568-078, -079 et -080) ne peut pas être utilisé sur le slot 1.

**AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**