

Scellement pour Accessoires d'Entrée de Câbles, CEAS



Bouchons d'étanchéité pour entrée de câbles de la série CEP.

NORMES INDUSTRIELLES

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA Type 1, 12, 4x (indoor only)

CE

IP66

FONCTIONS

Finition: Blanc

Unité de livraison: 10 pièces

Description: Les bouchons d'étanchéité CEAS permettent de fermer facilement les trous percés et inutilisés des entrées câbles CEP. La géométrie de la tête empêche la pénétration d'eau pulvérisée ou de poussière et assure un indice de protection IP66.

Resistance à la température: -40 °C à +120 °C

Inflammabilité: UL94 V-0

Protection: IP66

Matériau: Polyamide 6.6

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau	Finition
CEAS02	2mm	2mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS03	3mm	3mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS04	4mm	4mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS05	5mm	5mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS06	6mm	6mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS07	7mm	7mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS09	9mm	9mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS10	10mm	10mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS11	11mm	11mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS12	12mm	12mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS13	13mm	13mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS14	14mm	14mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS15	15mm	15mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS16	16mm	16mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS17	17mm	17mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS22	22mm	22mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute
CEAS08	8mm	8mm	18mm	Gestion des câbles	Polyamide	Finition brute

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE