


Coffret de forme trapézoïdale Minipac, montage mural

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24814-010



Le coffret trapézoïdal en profilé aluminium permet d'intégrer 3 circuits imprimés non standard. Les circuits imprimés seront insérés dans les rainures du tube en profilé aluminium. Les extrémités sont fermées à l'aide de capots en L de 2,5 mm d'épaisseur pour un montage mural.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Montage mural

Carte d'épaisseur 1,6 mm, pas de 15,24 mm (3 F)

Longueur D = 100 mm, largeur du côté le plus long 74,2 mm, largeur du côté le plus court 54,5 mm, hauteur 46,1 mm

Peut contenir 3 circuits imprimés non standardisés (hauteur 50, 60 et 65 mm, profondeur 100 mm)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Coffret à petit facteur de forme

Famille de produits: Minipac

Type: Montage mural

Hauteur: 88.1mm

Largeur: 52mm

Profondeur: 100.5mm

Matériau: Aluminium

Couleur: Noir

Finition: Anodisé

Indice de protection: IP40

Refroidissement: Sans perforations

Forme: Trapèze

Quantité par colis: 1

Longueur: 100.5mm

Net Weight: 0.27kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres dimensions sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE