

Thermoconducteur flexible (FHC) Interscale, 20 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24830-005

Le bloc conducteur se dilate/contracte verticalement pour compenser l'empilement des tolérances et optimiser le contact de surface et la pression le long du drain thermique.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conçu pour Intel, AMD, Via, Freescale, Les processeurs NVidia et Texas Instrument qui utilisent un socket BGA

Fournit les meilleures performances de refroidissement par conduction du secteur, Amélioration de 10 % par rapport aux méthodes actuelles de refroidissement par conduction

Solution de refroidissement par conduction en attente de brevet pour l'électronique à petit facteur de forme

Fixation au circuit imprimé à l'aide d'un ruban adhésif conducteur de chaleur

Le bloc conducteur se dilate et se contracte verticalement pour compenser le cumul de tolérances et optimiser la pression et le contact de surface sur tout le chemin thermique, éliminant ainsi la nécessité d'un tampon d'interface thermique

Compatible avec les coffrets Interscale C

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Bloc conducteur

Famille de produits: Interscale

Type: Conducteur chauffant

Compatible avec: Coffrets

Quantité par colis: 1

Profondeur: 22mm

Largeur: 22mm

Finition: Anodisé; Aluzinc

Gross Weight: 0.074kg

Matériau: Aluminium; Acier

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE