

Déshumidificateur thermoélectrique H2Omit



Le déshumidificateur thermoélectrique H2Omit élimine l'humidité de l'air dans une armoire, et constitue un moyen économique mais très efficace de protéger les composants électroniques et électriques de la condensation.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué cUL selon la norme C22.2 N° 14; Référence E61997

cUL Listed per C22.2 No. 14; File No. E61997

CE

FONCTIONS

Réduit la corrosion qui peut limiter la durée de vie des composants électriques et électroniques internes

Condense l'humidité de l'air interne dans l'armoire et des liquides stagnants

La provision de drainage intégrée avec tuyau en plastique dirige l'humidité recueillie vers le drain d'évacuation (vendu séparément)

Les aérateurs latéraux rotatifs éloignent l'air de recirculation des contrôles importants

Montage sur rail DIN sur un panneau intérieur ou directement sur le fond de l'armoire au dessus du drain d'évacuation (vendu séparément)

Peut être utilisé dans des armoires en acier doux, aluminium, acier inoxydable ou non métalliques

Coque ABS résistante aux chocs

Fonctionne sur une alimentation CC 24 volts

4,5 A max. (84 W)

Fonctionne en permanence au-dessus de 32 F (alimentation non incluse)*

Élimine 8 onces d'humidité en 24 heures

Conception compacte 6,00 x 5,50 x 5,75-po

Un déshumidificateur thermoélectrique comprend :

Un tuyau en plastique de 1,3 m

Deux dispositifs de maintien du tuyau

Un dispositif de maintien du tuyau double extrémité

Velcro® 15 cm

Rail DIN à bande 17,8 cm (7 pouces)

Deux vis de montage

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur	Profondeur
H2OMITTER	140mm	146mm	ABS	Mat doux	Gris	146mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

* Si vous ne souhaitez pas que le déshumidificateur thermoélectrique fonctionne en continu, vous pouvez le relier à un hygromètre mécanique (AMHUM) et régler celui-ci de sorte qu'il active le déshumidificateur lorsque le seuil d'humidité souhaité est atteint.

VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE