

MTCA| Guide-cartes

Guide-carte pour MicroTCA.0, MicroTCA.1 et MicroTCA.4.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Guide-carte pour MicroTCA.0, MicroTCA.1 et MicroTCA.4

Installation facile sans outils dans une grille 1 F; la distance minimale entre deux guide-cartes est 3 F (compact)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Matériau	Couleur	Quantité par colis	Expédition rapide
20849-194	MicroTCA AdvancedMC	Systèmes MicroTCA	Polybutylène téréphtalate	Rouge	10	No
20849-196	Alimentation MicroTCA	Systèmes MicroTCA	Polybutylène téréphtalate	Jaune	10	No
20849-198	Plateforme carrier MicroTCA	Systèmes MicroTCA	Polybutylène téréphtalate	Gris	10	No
20849-200	MicroTCA universel	Systèmes MicroTCA	Polybutylène téréphtalate	Vert	10	No

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Matériau	Couleur	Quantité par colis	Expédition rapide
20849-202	Plateforme carrier MicroTCA	Systèmes MicroTCA	Polybutylène téréphtalate	Gris	10	No
20849-195	MicroTCA AdvancedMC	Systèmes MicroTCA	Polybutylène téréphtalate	Rouge	100	No
20849-201	MicroTCA universel	Systèmes MicroTCA	Polybutylène téréphtalate	Vert	100	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE