

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Retrofit Shielding

Power Utilities

Non-shielded subrack for backplane mounting.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Subrack with side panel type F ("flexible"), front 19" bracket included, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Aluminum construction

IP 20, in accordance with IEC 60529

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

Horizontal rail type "light"

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint
24563-131	3 U	175 mm	1	Carte fond de panier	160 mm	Acier inoxydable
24563-132	3 U	235 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm	Acier inoxydable
24563-133	3 U	295 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acier inoxydable
24563-134	3 U	355 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acier inoxydable
24563-135	3 U	415 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acier inoxydable
24563-136	3 U	475 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acier inoxydable
24563-431	6 U	175 mm	1	Carte fond de panier	160 mm	Acier inoxydable
24563-432	6 U	235 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm	Acier inoxydable
24563-433	6 U	295 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acier inoxydable
24563-434	6 U	355 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acier inoxydable
24563-435	6 U	415 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acier inoxydable
24563-436	6 U	475 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acier inoxydable

Table 2/3

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Blindage électromagnétique	Type de produit	Largeur du rack
24563-131	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24563-132	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Blindage électromagnétique	Type de produit	Largeur du rack
24563-133	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24563-134	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24563-135	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24563-136	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24563-431	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24563-432	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24563-433	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24563-434	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24563-435	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24563-436	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP

Table 3/3

Référence catalogue	Charge statique
24563-131	11 kgf
24563-132	11 kgf
24563-133	11 kgf
24563-134	11 kgf
24563-135	11 kgf
24563-136	11 kgf

Référence catalogue	Charge statique
24563-431	11 kgf
24563-432	11 kgf
24563-433	11 kgf
24563-434	11 kgf
24563-435	11 kgf
24563-436	11 kgf

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE