

Front Panel, Unshielded, With Fastener Pin

Power Utilities



Front panel with GND/earthing connection. The grounding can be done with a cable which fits to the fastener pin on the rear side of the panel.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Enable grounding of the front area (protection class 1)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
20119-161	21 HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
20119-163	42 HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	Non
20119-162	28 HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
20119-160	14 HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
20119-159	7 HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non

Table 2/3

Référence catalogue	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau	Type de produit	Hauteur du rack
20119-161	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
20119-163	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
20119-162	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
20119-160	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
20119-159	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U

Table 3/3

Référence catalogue	Type	Largeur
20119-161	Face avant sans poignée	106.3 mm
20119-163	Face avant sans poignée	213 mm
20119-162	Face avant sans poignée	141.9 mm
20119-160	Face avant sans poignée	70.8 mm
20119-159	Face avant sans poignée	35.2 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE