


Echelle à câbles SPEEDWAY



L'échelle à câbles SPEEDWAY est la colonne vertébrale du système SPEEDWAY. Sa conception ingénieuse assure une installation sûre et en conformité avec les normes et standards en vigueur dans l'industrie pour les câbles basse puissance et de données hautes performances. Cette gamme a été conçue pour se plier facilement parcours irréguliers rencontrés sur les chantiers, grâce au système de connexion intégré SPEEDLOK.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Transitions et connecteurs incluent le système de connexion innovant pour échelle à câbles SPEEDLOK

Le bord de sécurité protège les câbles durant leur installation

Montants extérieurs perforés évitant d'avoir à percer les longueurs redécoupées sur chantier

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique

SPÉCIFICATIONS

Finition: Galvanisé à chaud


Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Hauteur (H)	A	B
CL110X750HD	840040	750 mm	110 mm	25 mm	85 mm

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Hauteur (H)	A	B
CL110X900HD	840050	900 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X150HD	840000	150 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X600HD	840030	600 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X450HD	840020	450 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X300HD	840010	300 mm	110 mm	25 mm	85 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

