

# Câble à réseau de rail, moule uniquement, signalisation

## Data Solutions



### FONCTIONS

Moule de rechange conçu pour l'installation des circuits de voie et des cavaliers de métallisation à l'axe neutre

### SPÉCIFICATIONS

**Type de rail:** Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

**Matériau:** Graphite

Table 1/1

| Référence catalogue | Type de borne de liaison | Taille de conducteur | Diamètre extérieur du conducteur, nominal | Style de soudeur | Orientation |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|
| SBB200CLH           | Languette de 1"          | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | TB5, T21         | Gauche      |
| SBB200CRH           | Languette de 1"          | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | TB5, T21         | Droite      |
| SBW3150BLH          | Languette de 1"          | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | TB5              | Gauche      |
| SBW3150BRH          | Languette de 1"          | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | TB5              | Droite      |

| Référence catalogue | Type de borne de liaison | Taille de conducteur            | Diamètre extérieur du conducteur, nominal | Style de soudeur | Orientation |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|
| SBB200YLH           | Languette de 1"          | 16 mm <sup>2</sup> concentrique | 5.18mm                                    | T21, TB5         | Gauche      |
| SBB200YRH           | Languette de 1"          | 16 mm <sup>2</sup> concentrique | 5.18mm                                    | T21, TB5         | Droite      |
| SBB200XRH           | Languette de 1"          | 25 mm <sup>2</sup> Torsadé      | 6.6mm                                     | TB5, T21         | Droite      |
| SBB200PLH           | Languette de 1"          | 35 mm <sup>2</sup> Torsadé      | 7.75mm                                    | TB5, T21         | Gauche      |
| SBB200PRH           | Languette de 1"          | 35 mm <sup>2</sup> Torsadé      | 7.75mm                                    | TB5, T21         | Droite      |
| SBWW6LH             | Conçu sur le terrain     | Plein 50 mm <sup>2</sup>        | 8mm                                       | T21              | Gauche      |
| SBWW6RH             | Conçu sur le terrain     | Plein 50 mm <sup>2</sup>        | 8mm                                       | T21              | Droite      |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**