

Varistar CP Perforated Door, Seismic IP20, Multi-Point Locking

Power Utilities

IP 20 Seismic doors with reinforced and multi-point locking.

The multi-point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.

FONCTIONS

Perforated door with Multi-Point locking for Seismic & IP 20 applications

Opening angle 180°

Lever handle with push button

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-876	33 U	1600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
21630-877	33 U	1600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
21630-878	38 U	1800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
21630-879	38 U	1800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
21630-880	42 U	2000 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
21630-881	42 U	2000 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
21630-882	47 U	2200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-883	47 U	2200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2

Table 2/2

Référence catalogue	Type de verrouillage	Matériau	Type de produit	Indice de protection	Type	Compatible avec
21630-876	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-877	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-878	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-879	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-880	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-881	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-882	Verrouillage à 5 points	Acier	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-883	Verrouillage à 5 points	Acier	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE