

Régulateur Raystat CONTROL-11-DIN



Le nVent RAYCHEM RAYSTAT-CONTROL-11-DIN est un régulateur électronique de température à détection de ligne avec relais avertisseur, pour les câbles chauffants autorégulés dans les applications de mise hors gel de tuyauteries ou de maintien en température.

CARACTÉRISTIQUES

Économies d'énergie : grâce à la régulation par détection de la température des conduites et au relais avertisseur

Réglable : 0 °C to +63 °C

Direct switching of heating cables, maximum current 16 A, 250 VAC

Installation simple et rapide : montage sur rail DIN ou en armoire

Utilisation simple, affichage numérique des informations de température et d'alarme

Fiabilité et longue durée de vie : 6 year extended product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension nominale	Fréquence nominale	Intensité maximale	Adjustment Range, Frost Protection	Nominal Switching Current @ 230V, Not Potential Free
1244-006265	RAYSTAT-CONTROL-11-DIN	230 V	50 – 60 Hz	16 A	0 – 63 °C	16 A

Table 2/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Nominal Switching Current @ 250V, Potential Free	Type de sonde	Classe d'étanchéité IP	Largeur du nombre d'écartements modulaires	Quantité de canal

1244-006265	RAYSTAT-CONTROL-11-DIN	16 A	Remote Sensor	IP20	51.5	1
-------------	------------------------	------	---------------	------	------	---

Table 3/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Profondeur
1244-006265	RAYSTAT-CONTROL-11-DIN	58 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT