


Poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale, noire, 14 F

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20808-087



La poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale et de couleur noire, peut être montée sur une face avant pour faciliter l'extraction de la carte.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Avec plaque de repérage séparée, Aluminium 1,5 mm

Poignée, PC, UL 94 V-0

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Largeur du rack: 14HP

Quantité par colis: 1

Type de poignée: Trapézoïdale, statique

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Couleur: Noir

Conformité: EN 45545-2, R22-R24, HL3; CEI 60297-3-101

Matériau: Polycarbonate

Type de produit: Poignée

Type: Statique

Largeur (W): 69.7mm


Compatible avec: Faces avant

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

Non compatible avec un clip de fixation (21101-239).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE