


EuropacPRO| Profilé d'angle, Arrière, Durci (Rugged), pour joint CEM textile



Le profilé d'angle couvre l'emplacement entre le flanc et la face arrière d'un bac à cartes. Nécessaire pour un blindage CEM approprié.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Nécessaire pour le blindage de l'arrière

Peut également être utilisé comme fermeture avant lors de l'utilisation d'une équerre 19" ajustable en profondeur

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Type de produit:	Couvercle
Famille de produits:	EuropacPRO
Type:	Durci
Compatible avec:	Bacs à cartes

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Hauteur	Unité du colis	Certifications
24566-497	6U	CPCI	2	265.9mm	Paire	

Référence catalogue	Hauteur durack	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Hauteur	Unité du colis	Certifications
24566-197	3U	CPCI	2	132.6mm	Paire	
24566-199	3U		2	132.6mm	Paire	RoHS
24566-499	6U		2	265.9mm	Paire	RoHS

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
24566-497	No
24566-197	No
24566-199	No
24566-499	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément le joint textile CEM.

Le profil d'angle ne peut pas être utilisé avec le prolongateur pour le montage arrière.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE