


Poignée avant, largeur 7 mm



Poignée avant fine, profilé aluminium, 7 mm. Poignée à visser de l'intérieur.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge statique admissible 10 kg/paire

Poignée à visser de l'intérieur

SPÉCIFICATIONS

Largeur:7mmCharge statique:10kgMatériau:AluminiumFinition:Anodisé

Famille de produits: EuropacPRO; MultipacPRO

Type de produit: Poignée

Table 1/1								
Référence catalogue	Quantité par colis	Type de poignée	Couleur	Compatible avec	Expédition rapide			
10501-001	1	Droit	Argent	Bacs à cartes, Châssis, Faces avant	No			

Référence catalogue	Quantité par colis	Type de poignée	Couleur	Compatible avec	Expédition rapide
10501-002	1	Droit	Argent	Bacs à cartes, Châssis, Faces avant	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Ce document est généré par le système.