

# Varistar| Baie de colocation, RAL 9003

## Data Solutions



Baies de colocation avec 2, 3 ou 4 compartiments en RAL 9003 pour accueillir les serveurs tout en séparant l'accès et le câblage des compartiments.

### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Baies de colocation avec compartiments pour accueillir, par exemple, des serveurs

Câblage flexible, possible par le haut, le bas, la gauche ou la droite (les câbles de données et d'alimentation peuvent être acheminés séparément)

Verrouillage de porte multipoints

Portes avec perforations

Indice de Protection IP 20

Couleur RAL 9003

### SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Rack

**Matériau du bâti:** Acier

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Matériau des pièces d'habillage | Couleur du bâti     | Largeur | Teinte RAL du bâti |
|---------------------|-----------------|---------|---------------------------------|---------------------|---------|--------------------|
| 12130-202           | 40U             | 2000mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-203           | 39U             | 2000mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-204           | 40U             | 2000mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-205           | 40U             | 2000mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-206           | 39U             | 2000mm  | Acier                           | Gris foncé          | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-207           | 40U             | 2000mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-208           | 44U             | 2200mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-209           | 45U             | 2200mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-210           | 44U             | 2200mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-211           | 44U             | 2200mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-212           | 45U             | 2200mm  | Acier                           | Gris foncé          | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-213           | 44U             | 2200mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-214           | 40U             | 2000mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-215           | 39U             | 2000mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-216           | 40U             | 2000mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-217           | 40U             | 2000mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-218           | 39U             | 2000mm  | Acier                           | Gris foncé          | 800mm   | RAL 7021           |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Matériau des pièces d'habillage | Couleur du bâti     | Largeur | Teinte RAL du bâti |
|---------------------|----------------|---------|---------------------------------|---------------------|---------|--------------------|
| 12130-219           | 40U            | 2000mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-220           | 44U            | 2200mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-221           | 45U            | 2200mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-222           | 44U            | 2200mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-223           | 44U            | 2200mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-224           | 45U            | 2200mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-225           | 44U            | 2200mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-257           | 45U            | 2450mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-258           | 48U            | 2450mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-259           | 48U            | 2450mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-260           | 45U            | 2450mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-261           | 48U            | 2450mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-262           | 48U            | 2450mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-269           | 45U            | 2450mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-270           | 48U            | 2450mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-271           | 48U            | 2450mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 600mm   | RAL 7021           |
| 12130-272           | 45U            | 2450mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |
| 12130-273           | 48U            | 2450mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Matériau des pièces d'habillage | Couleur du bâti     | Largeur | Teinte RAL du bâti |
|---------------------|----------------|---------|---------------------------------|---------------------|---------|--------------------|
| 12130-274           | 48U            | 2450mm  | Acier                           | Blanc signalisation | 800mm   | RAL 7021           |

Table 2/3

| Référence catalogue | Coloris de l'habillage | Teinte RAL des pièces d'habillage | Profondeur | Quantité par colis | Nombre de compartiments | Finition          |
|---------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 12130-202           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 2                       | Revêtement poudré |
| 12130-203           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 3                       | Revêtement poudré |
| 12130-204           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 4                       | Revêtement poudré |
| 12130-205           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 2                       | Revêtement poudré |
| 12130-206           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 3                       | Revêtement poudré |
| 12130-207           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 4                       | Revêtement poudré |
| 12130-208           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 2                       | Revêtement poudré |
| 12130-209           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 3                       | Revêtement poudré |
| 12130-210           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 4                       | Revêtement poudré |
| 12130-211           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 2                       | Revêtement poudré |
| 12130-212           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 3                       | Revêtement poudré |
| 12130-213           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 4                       | Revêtement poudré |
| 12130-214           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 2                       | Revêtement poudré |
| 12130-215           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 3                       | Revêtement poudré |
| 12130-216           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 4                       | Revêtement poudré |

| Référence catalogue | Coloris de l'habillage | Teinte RAL des pièces d'habillage | Profondeur | Quantité par colis | Nombre de compartiments | Finition          |
|---------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 12130-217           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 2                       | Revêtement poudré |
| 12130-218           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 3                       | Revêtement poudré |
| 12130-219           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 4                       | Revêtement poudré |
| 12130-220           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 2                       | Revêtement poudré |
| 12130-221           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 3                       | Revêtement poudré |
| 12130-222           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 4                       | Revêtement poudré |
| 12130-223           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 2                       | Revêtement poudré |
| 12130-224           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 3                       | Revêtement poudré |
| 12130-225           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 4                       | Revêtement poudré |
| 12130-257           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 2                       | Revêtement poudré |
| 12130-258           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 3                       | Revêtement poudré |
| 12130-259           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 4                       | Revêtement poudré |
| 12130-260           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 2                       | Revêtement poudré |
| 12130-261           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 3                       | Revêtement poudré |
| 12130-262           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1000mm     | 1                  | 4                       | Revêtement poudré |
| 12130-269           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 2                       | Revêtement poudré |
| 12130-270           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 3                       | Revêtement poudré |
| 12130-271           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 4                       | Revêtement poudré |

| Référence catalogue | Coloris de l'habillage | Teinte RAL des pièces d'habillage | Profondeur | Quantité par colis | Nombre de compartiments | Finition          |
|---------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 12130-272           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 2                       | Revêtement poudré |
| 12130-273           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 3                       | Revêtement poudré |
| 12130-274           | Blanc signalisation    | RAL 9003                          | 1200mm     | 1                  | 4                       | Revêtement poudré |

Table 3/3

| Référence catalogue | Matériau | Charge statique |
|---------------------|----------|-----------------|
| 12130-202           | Acier    | 800kg           |
| 12130-203           | Acier    | 800kg           |
| 12130-204           | Acier    | 800kg           |
| 12130-205           | Acier    | 800kg           |
| 12130-206           | Acier    | 800kg           |
| 12130-207           | Acier    | 800kg           |
| 12130-208           | Acier    | 800kg           |
| 12130-209           | Acier    | 800kg           |
| 12130-210           | Acier    | 800kg           |
| 12130-211           | Acier    | 800kg           |
| 12130-212           | Acier    | 800kg           |
| 12130-213           | Acier    | 800kg           |
| 12130-214           | Acier    | 800kg           |

| Référence catalogue | Matériau | Charge statique |
|---------------------|----------|-----------------|
| 12130-215           | Acier    | 800kg           |
| 12130-216           | Acier    | 800kg           |
| 12130-217           | Acier    | 800kg           |
| 12130-218           | Acier    | 800kg           |
| 12130-219           | Acier    | 800kg           |
| 12130-220           | Acier    | 800kg           |
| 12130-221           | Acier    | 800kg           |
| 12130-222           | Acier    | 800kg           |
| 12130-223           | Acier    | 800kg           |
| 12130-224           | Acier    | 800kg           |
| 12130-225           | Acier    | 800kg           |
| 12130-257           | Acier    | 800kg           |
| 12130-258           | Acier    | 800kg           |
| 12130-259           | Acier    | 800kg           |
| 12130-260           | Acier    | 800kg           |
| 12130-261           | Acier    | 800kg           |
| 12130-262           | Acier    | 800kg           |
| 12130-269           | Acier    | 800kg           |

| Référence catalogue | Matériau | Charge statique |
|---------------------|----------|-----------------|
| 12130-270           | Acier    | 800kg           |
| 12130-271           | Acier    | 800kg           |
| 12130-272           | Acier    | 800kg           |
| 12130-273           | Acier    | 800kg           |
| 12130-274           | Acier    | 800kg           |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les flancs doivent être commandés séparément. Pour le panneau de câblage adapté, voir la rubrique Accessoires.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**